



get it!

NSK Kampanjetilbud

1. APRIL TIL 30. JUNI

**90 år med
japansk
perfeksjon.
Innovasjon i
hver detalj.**



Z99L

iClave18



Uslåelig kraft

Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890

Verdens Kraftigste Turbin 44W*

*Z990L, Lufttrykk ved 0,42 Mpa



Uslåelig kraft!
44 W



Quickstop



24 måneders
garanti

- Uslåelig kraft! **44 W**
- Quickstop
- Dynamic Power System gjør turbinen utrolig effektiv, noe som korter ned arbeidstiden
- Duragrip, antiskli og ripebestandig
- Titan, lav vekt
- 4-punkts vannspray
- Meget lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Mer informasjon



NYHET

Maksimal ytelse

Ti-Max Z99L

Ergonomi, holdbarhet og ytelse



Hodemål
ø8,9 × H 13,4 mm



Titanhus med
DURAGRIP®-belegg



36 måneders
garanti

- Hodemål: ø8,9 × H 13,4 mm
- Titanhus med ripebestandig DURAGRIP®-belegg
- Keramiske kulelager
- Mikrofilter
- Toveis spraykjølefunksjon
- Anti-oppvarmingssystem
- 100° hodevinkel

Mer informasjon



Turbiner/Vinkelstykker

Ti-Max Z TURBINER

Opplev den enestående skjærekraften til bransjens ledende 44W turbin. Gjør zirkoniumdioksid lett å fjerne, reduserer stoltid og minimerer ubehag for pasienten.



MODELL Z890KL

1 for **12.900 NOK*** stk
2 for **11.300 NOK*** stk
23.300 NEK*



MODELL Z990KL

1 for **12.900 NOK*** stk
2 for **11.300 NOK*** stk
23.300 NEK*



MODELL Z microKL

15.350 NOK*
22.300 NOK*

Finnes også for KaVo®MULTIflex® LUX-kobling (KL), Sirona® hurtigkobling (SL) og W&H® Roto Quick®-kobling (WL)

Ti-Max Z VINKELSTYKKER

Instrumentene i Z-serien er optimalt utformet for å gi deg enda bedre tilgang og sikt. Med ultra-minihoder og de smaleste halsene noensinne, når du frem til behandlingsområder hvor det ellers er vanskelig å komme til. Lydnivået er lavest mulig, og vibrasjonene er knapt merkbare. Z-serien er laget i titan og overflatebehandlet med NSK Duragrip.



Optisk 1:1
MODELL Z25L
• 1:1 Direktedrift

1 for **10.300 NOK*** stk
2 for **8.550 NOK*** stk
16.550 NOK*



Optisk 1:5
MODELL Z99L
• 1:5 Økning

1 for **15.550 NOK***stk
2 for **11.700 NOK***stk
22.350 NOK*



Optisk 1:4,2
MODELL Z45L
• 1:4,2 Økning

16.400 NOK*
26.200 NOK*



KAMPANJE

TwinPack – Mer for pengene!
Gjelder ved kjøp av et utvalg av turbiner, hånd- eller vinkelstykker



Turbiner/Vinkelstykker

S-Max M

TURBINER

- Prisgunstige kvalitetsinstrumenter med holdbare komponenter
- Slank design for enkel tilgang til molarer
- Push-button chuck for raskt og trygt borbytte
- Opptil 26 W effekt med lav vibrasjon og støynivå
- Rustfritt stål med sandblåst overflate for sikker grep



MODELL M900KL

1 for **9.180 NOK*** stk
2 for **7.950 NOK*** stk
~~13.900 NOK*~~



MODELL M800KL

1 for **9.180 NOK*** stk
2 for **7.950 NOK*** stk
~~13.900 NOK*~~

Finnes også for KaVo®MULTIflex® LUX-kobling (KL), Sirona® hurtigkobling (SL) og W&H® Roto Quick®-kobling (WL)

S-Max M

VINKELSTYKKER

S-Max er driftssikker, har høy yteevne og svært solide interne komponenter. Slank design. Chucksystemet gjør det lett og trygt å bytte bor. M95-, M25- og M15-vinkelstykker er tilgjengelige både med og uten lys; M65 finnes bare uten lys.



Optisk 1:5
MODELL M95L
• 1:5 Økning

1 for **9.100 NOK*** stk
2 for **7.900 NOK*** stk
~~16.550 NOK*~~



Optisk 1:1
MODELL M25L
• 1:1 Direktdrift

1 for **8.100 NOK*** stk
2 for **6.400 NOK*** stk
~~11.800 NOK*~~



Non optic 1:1
MODELL M65
• 1:1 Direktdrift

1 for **6.050 NOK*** stk
2 for **4.850 NOK*** stk
~~9.700 NOK*~~



Non optic 4:1
MODELL FX57m
• 4:1 Redusering

3.550 NOK* stk
~~5.200 NOK*~~

Ti-Max X55 (IPR)

- Vinkelstykke for interproksimal reduksjon (IPR)
- Fjerner små mengder tannmateriale mellom tennene
- Skaper plass og korrigerer tannposisjon
- Gir nøyaktig og kontrollert tannjustering
- Viktig innen ortodonti, spesielt ved tannregulering og tannstilling



Non optic 4:1
MODELL Ti-Max X55
• 4:1 Redusering

8.950 NOK*
~~11.350 NOK*~~

Finnes også med lys (optisk) Ti-Max X55L

KAMPANJE

TwinPack – Mer for pengene!

Gjelder ved kjøp av et utvalg av turbiner, hånd- eller vinkelstykker



Maksimal ytelse

NYHET

POWER 4 THE HARDER



24 % høyere dreiemoment



Tilpasset hastighet for zirkonia



Eksepsjonell holdbarhet



Clean Head System

New S-Max M94L

Raskere og smidigere bearbeiding av zirkoniumdioksid

Zirkoniumdioksid er et utmerket materiale for dentale restaureringer takket være sin styrke og estetikk. Imidlertid gjør den høye hardheten at bearbeiding kan være tidkrevende og utfordrende. NSK sitt nye vinkelstykke leverer høyt dreiemoment og en redusert hastighet 1:4 for en smidig og effektiv bearbeiding av zirkoniumdioksid.

Dreiemomentet er økt med 24 % og holdbarheten med 170 %*

*Sammenlignet med eksisterende modeller

Optisk 1:4

MODELL M94L
• 1:4 Økning

8.350 NOK*
~~18.500 NOK*~~



Varios Combi Pro2

KOMPLETT LØSNING MED SCALER OG AIRPOLISH FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVALE BEHANDLINGER

Sett sammen deres egen pakke

FØLG DISSE STEGENE FOR Å SETTE SAMMEN EN KOMPLETT VCP2-ENHET, MED DET TILBEHØRET SOM PASSER DERES BEHOV.



3-I-1
ULTRALYD MED SKÅNSOM
I-PIEZOTEKNOLOGI OG AIRPOLISH

- Varios Combi Pro2 inneholder:
- Kontrollenhet
 - Ultralydscalerkit inkl. Titan LED-håndstykke
 - Supragingivalt pulverkit
 - Trådløs flerfunksjonell fotpedal
 - G8-, G16- og P20-spiss
 - Vann oppvarmet til kroppstemperatur
 - Annet tilbehør

MODELL Varios Combi Pro2
89.500 NOK*
99.000 NOK*



QR-kode til kurstilbud
NSK Academy

NYHET

Steg 1

Varios Combi Pro2

Steg 2

Velg din vogn

Prisen gjelder Varios Combi Pro2 inkludert iCart2.

iCart2 Prophy Hvit

103.000 NOK*
116.250 NOK*

ELLER

iCart2 Prophy Svart

103.000 NOK*
116.250 NOK*



Jeg setter pris på Varios Combi Pro2 fordi den er enkel å arbeide med. Den myke og fleksible slangen gjør det lett å nå hele munnhulen, og det brede utvalget av spisser gir stor fleksibilitet i behandlingen. I tillegg er enheten lett å flytte, noe som muliggjør en ergonomisk arbeidsstilling.

Pasientene opplever behandlingen som komfortabel, med mindre ubehag fra støyen og at vannet ikke føles like kaldt.

Det er absolutt verdt å prøve!

Anna Olsson
Autorisert tannpleier, Helsingborgstandläkarna



Steg 3

Velg ditt tilbehør

Prisen inkluderer Varios Combi Pro2, iCart2 samt ønsket tilbehør.

VERDIPAKKE 1

Perio-kit
(Supra- og subgingival Airpolishing)

104.000 NOK*
128.300 NOK*

VERDIPAKKE 2

Perio-kit
(Supra- og subgingival Airpolishing)

114.000 NOK*
142.150 NOK*

Periohåndstykke
(For supra- og subgingival bruk)

114.000 NOK*
142.150 NOK*

Prophyhåndstykke
(For supragingival bruk)

114.000 NOK*
142.150 NOK*

Jetdyse
(For supragingival bruk)

114.000 NOK*
142.150 NOK*

VERDIPAKKE 3

Perio-kit
(Supra- og subgingival Airpolishing)

124.000 NOK*
156.900 NOK*

Periohåndstykke
(For supra- og subgingival bruk)

124.000 NOK*
156.900 NOK*

Prophyhåndstykke
(For supragingival bruk)

124.000 NOK*
156.900 NOK*

Jetdyse
(For supragingival bruk)

124.000 NOK*
156.900 NOK*

HYGIENEPAKKE

Perio-kit
(Supra- og subgingival Airpolishing)

145.000 NOK*
198.300 NOK*

CR-10-momentnøkkel x 6

145.000 NOK*
198.300 NOK*

G16-spiss x 6
(For scaling og periodontal behandling)

145.000 NOK*
198.300 NOK*

Prophyhåndstykke
(For supragingival bruk)

145.000 NOK*
198.300 NOK*

Periohåndstykke x 3
(For supra- og subgingival bruk)

145.000 NOK*
198.300 NOK*

Perio-pulver x 2
(For supra- og subgingival periodontal bruk)

145.000 NOK*
198.300 NOK*

Jetdyse
(For supragingival bruk)

145.000 NOK*
198.300 NOK*

VA2-LUX-HP Ti håndstykke i titan
(Ultralydshåndstykke med lys, i titan)

145.000 NOK*
198.300 NOK*

B.clean
(For dekontaminering, rengjøring samt for å forhindre at biofilm dannes i bruksvannledninger.)


145.000 NOK*
198.300 NOK*

LEASING FRA 3190 NOK* PER MÅNED.

Kontakt ditt depot for tilbud.

6

7



32 grunner til å velge Varios Combi Pro2



MODE	POWDER KIT	HANDPIECE + NOZZLE	USE	POWDER
PROPHY MODE 	FOR PROPHY 			
PERIO MODE 	FOR PERIO 			

Scalerspisser
80 SPISSER FOR ALLE
INDIKASJONER

Tillegg: Kombinøkkel CR-10 REF:Z221076 – 580 NOK

KAMPAGNE
Kjøp 6 spisser, betal for 5!

SCALING



Fra 990 NOK*

- G1 Hard supragingival tannstein
- G2 Buccal og lingual tannstein, compositt, tannsmykker, brackets osv
- G3 Buccal og lingual tannstein, compositt, tannsmykker, brackets osv
- G6 Sub- og supragingival tannstein
- G16 Universal spiss

Universalspissen vår 1.190 NOK*

PERIO



Fra 1.450 NOK*

- P1 Skånsom (biofilm, myk tannstein)
- P10 Effektiv
- P20 Implantater
- P40/41 Irrigasjon i lommer
- P11L Tannstein aproksimalt og molarområder
- P11R Tannstein aproksimalt og molarområder
- P25L Furkasjoner
- P25R Furkasjoner

MINIMALINVASIV KONS/PREP



1.690 NOK*


- G62D Minimalinvasiv kons/prep
- G68D Minimalinvasiv kons/prep

V-TIPS



1.690 NOK*

- V30 Holder 120° vinkel, Inkluderer E Tip-erstatningsnøkkel
- V-G77 For finish, trimming og polering (granulasjonsvev)



Skann QR-koden og oppdag alle spisene vi har å tilby!



ØVRIGE



2.400 NOK*

- G95 Periotom ekstraksjon

Oral hygiene

Prophy-Mate neo

AIRPOLISH HANDY TIL SUPRAGINGIVALT BRUK

Prophy-Mate neo er utstyrt med koblinger som passer til NSK PTL, KaVo MULTIflex, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VERDIPAKKE

Prophy-Mate neo

+ Et ekstra Prophy-Mate neo-håndstykke

+ **FLASH pearl**
4 x 300g
(Kalsiumbasert pulver)

18.200 NOK*
22.900 NOK*



Perio-Mate

AIRPOLISH HANDY TIL SUPRA- OG SUBGINGIVALT BRUK

Perio-Mate er utstyrt med koblinger som passer til NSK PTL, KaVo MULTIflex, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VERDIPAKKE

Perio-Mate

+ Et ekstra Perio-Mate håndstykke

+ **Perio Mate-pulver**
2 x 160g
(Glycinbasert pulver)

21.000 NOK*
27.200 NOK*



VERDIPAKKE

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERT SPAREPAKKE

37.600 NOK*
50.100 NOK*
SPAR 12.500 NOK*

Kirurgi

Surgic Pro2

Kraftig og pålitelig med flere nye egenskaper:

- Lettere og mindre motordel
- Enkel innstilling og overblikk av verdier via stor skjerm
- Ny teknologi med farge-LED gir en naturligere fargegengivelse enn hvit LED
- Trådløse koblinger via bluetooth til fotkontroll, Osseo100(+) og iPads
- Med iPad tilkoblet kan verdiene overvåkes i sanntid og lagres
- Enheten kan også kobles trådløst til VarioSurg3 og 4



MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med:

- Implantatvinkelstykke X-SG20ML (20:1) med Lys. Verdi 21.800 NOK
- Trådløs fotpedal
- Motor med Lys

57.500 NOK*
88.000 NOK*
SPAR 30.500 NOK*

VERDIPAKKE 1

Surgic Pro2 OPT

+ 2x grønne 20:1 vinkelstykker X-SG20ML

+ Kirurgisk optisk håndstykke X-SG65L m. L. (1:1)

79.500 NOK*
113.700 NOK*
SPAR 34.200 NOK*



VERDIPAKKE 2

Surgic Pro2 OPT

+ Osseo100+

72.000 NOK*
127.700 NOK*
SPAR 55.700 NOK*



Surgic Pro2 + Osseo 100+
Tar deg til neste nivå Ingen tvil!



Med Osseo100+ får du en objektiv ISQ-verdi, basert på RFA-teknologi, som gir deg et tydelig svar på implantatets stabilitet – ingen gjetning, bare fakta. Sikre riktig timing for protetikken og optimaliser dine behandlingsresultater.

Raskt, enkelt og pålitelig.

Les mer om Osseo100+ på side 14

Verdens mest solgte kirurgisystem

Nyhet VarioSurg 4

KRAFTIG PIEZO KIRURGISK ULTRALYDSYSTEM MED LED



MODELL VarioSurg 4
Komplett maskin inkl. Basic
H-Skit og steriliseringskassett

78.900 NOK*
108.000 NOK*

- Smart og intuitiv kontrollpanel
- Burst Mode med tre ulike frekvensnivåer
- Kraftfullt håndstykke med supertynt design
- Justerbar lysintensitet
- Ett bredt og allsidig sortiment av spisser
- Spisser - Produkter fra NSK's presisjonsproduksjon
- Stille og smidig vannpumpe
- Koblet till en trådløs fotkontroll
- Link mellom Surgic Pro2 og VarioSurg 4

Inkluderer:
• Basis H-S spisskit og
steriliseringskassett

Spisser for Piezokirurgi



Be om den komplette katalogen fra ditt depot eller din nsk-representant. Eller oppdag hele utvalget av spisser ved å skanne denne QR-koden:



KAMPANJE

Kjøp 6 spisser, betal for 5!

www.norway.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery/

Surgic Pro2 + VarioSurg 4

TO ENHETER. ÉN LØSNING. UBEGRENSET POTENSIAL.



Kobling mellom Surgic Pro2 og VarioSurg 4



VarioSurg 4 har innebygd Bluetooth®-funksjonalitet som gjør det enkelt å koble den til det kirurgiske mikromotorsystemet Surgic Pro2. Dette gjør det mulig å bruke begge enhetene med en enkel fotpedal. Bytt enkelt mellom de to systemene og sørg for en smidig og effektiv arbeidsflyt.

VERDIPAKKE

Surgic Pro2
komplett maskin med LED

- + 2x grønne 20:1 vinkelstykker X-SG20ML
- + Basic H-S Kit
inkl. H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- + VarioSurg 4 non-FT
Komplett maskin uten fotpedal
- + Trådløs fotpedal
- + iCart Duo
Med 3 jordet stikkontakter

139.000 NOK*
204.600 NOK*

LEASING FRA 2950 NOK* PER MÅNED.

Kontakt ditt depot for tilbud.



Osseo 100+

ENHET FOR MÅLING AV OSSEOINTEGRASJON

Osseo 100+ hjelper behandleren med å avgjøre når implantatet kan belastes ved å måle implantatstabilitet og osseointegrasjon. Å være sikker på at man kan belaste er spesielt viktig ved protokoller med kortere behandlingstid eller ved behandling av risikopasienter (f.eks. diabetikere, røykere og kreftpasienter).

Målingen gjøres vanligvis ved implantatinstallasjon og før belastning, for å sikre graden av osseointegrasjon.

MODELL Osseo 100+

23.000 NOK*
43.500 NOK*



Klart på bare 3 steg.
Se på videoklippet
for å lære mer.



Fest MultiPeg™ på implantatet,
og målingen er klar på et øyeblikk

The ISQ Scale



ISQ-skalaen

ISQ-skalaen måles fra 1 til 99 og har en sterk korrelasjon til implantatets mikrobevegelser. Ved å ta en basisverdi ved implantatinstallasjon og en ytterligere verdi før belastning, kan graden av osseointegrasjon vurderes.



MultiPeg™

550 NOK*
730 NOK*



Skann QR-koden for å se hvilke MultiPegs som er tilgjengelige for ulike implantatsystemer og modeller.



Gjenbrukbar MultiPeg™

- For alle større implantatsystem
- Skånsom mot vevet, holdbar titan
- Kan autoklaveres 20 ganger
- Optimal plattformtilpasning
- ISQ Standard Calibrated

iSD900

TRÅDLØS PROTETIKSKRUTREKKER.
MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparende pga. automatisk momenttrekking av festeskruer på distanse- og implantatnivå.
- Fungerer med de fleste implantatsystemer
- Torquekalibrering(TCS)
- Justerbar momentbegrensning mellom 10 og 40 Ncm
- 3 hastigheter(15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spake
- Tydelig LCD-display
- Lader og oppladbare batterier

MODELL iSD900

25.300 NOK*
31.500 NOK*



Hånd- og vinkelstykker for kirurgiske inngrep og implantatkirurgi



Ultra-compact head
NYHET

Non optic 20:1

MODELL SG20M
• 20:1 Redusering

12.400 NOK*
15.200 NOK*



Ultra-compact head
NYHET

Optisk 20:1

MODELL X-SG20ML
• 20:1 Redusering

14.900 NOK*
21.800 NOK*



Optisk 1:3

MODELL X-SG93L
• 1:3 Økning

13.900 NOK*
22.800 NOK*



Optisk 1:3

MODELL Z-SG45L
• 1:3 Økning

13.900 NOK*
22.500 NOK*



Optisk 1:1

MODELL X-SG25L
• 1:1 Direktdrift

12.300 NOK*
15.200 NOK*



Optisk 1:1

MODELL X-SG65L
• 1:1 Direktdrift

13.400 NOK*
17.400 NOK*



Non optic 1:1

MODELL SGS-ES
• 1:1 Direktdrift
• Inkl. sprayclip

7.800 NOK*
9.500 NOK*



Non optic 1:1

MODELL SGA-ES
• 1:1 Direktdrift
• Inkl. sprayclip

10.500 NOK*
11.950 NOK*

Hygiene og vedlikehold

iCare+

AUTOMATISK SYSTEM FOR
RENGJØRING, DESINFISERING
OG SMØRING AV INSTRUMENTER

Alt du trenger for perfekt rengjøring,
smøring og desinfeksjon av hånd- og
vinkelstykker. iCare+ rengjør,
desinfiserer og smører 4 instrumenter.



MODELL **C2**
• Inkludert 2 adaptore for hånd-/
vinkelstykker.

96.900 NOK*

112.300 NOK*

MODELL **C3**
• Inkludert 3 adaptore for hånd-/
vinkelstykker.

96.900 NOK*

112.300 NOK*

**LEASING FRA
2070 NOK* PER MÅNED.**

Kontakt ditt depot for tilbud.

iClave

AUTOKLAV KLASSE B

- Tilgjengelig i både 18 og 24 liter
- Rustfritt stålkammer med en optimal lastkapasitet på opptil 7 kg
- 5-brettsystem som lar deg utnytte hele kammerets plass
- Stor fargeberøringsskjerm med brukervennlig grensesnitt
- Datalagring via USB eller Ethernet-tilkobling
- 5 tilgjengelige sykluser (B Universell, B Prion, B Rask, B121, S Rask)



iClave18
m/ vannsystem Demin30

68.900 NOK*

89.100 NOK*

LEASING FRA 1430 NOK* PER MÅNED.

iClave24
m/ vannsystem Demin30

72.000 NOK*

92.200 NOK*

LEASING FRA 1430 NOK* PER MÅNED.



Den stillste autoklaven
på markedet



Rask syklustid 2
kg – 38 min



Designet for bruk
med hansker



Sikker
sporbarhet

Tid for å oppleve et nytt nivå av sikkerhet og komfort!



Motta 1 års ekstra garanti på iClave18 eller iClave24

Begrenset tid, kun ved kjøp 1/4-30/6 2026.
Totalt 36 måneders garanti.

Kontakt ditt depot for tilbud.

Andre produkter

VIVA ace

MOBILT TANNBEHANDLINGSSYSTEM,
GENIALT TIL SYKEHUS OG SYKEHJEM MM.

VIVA ace er utstyrt på følgende måte:

- Børsteløs LED-mikromotor NLX plus med Endo-funksjoner
- Multifunksjonell ultralydscaler Varios 170 med LED
- 3-veissprøyte
- Spytt suger
- Stor kontrollskjerm



MODELL VIVA ace

179.000 NOK*

212.000 NOK*

Vekt: kun 8,5 kg!

VIVA MATE G5

BÆRBAR, TRÅDLØS MIKROMOTOR
MED BELYSNING FOR MOBILT BRUK

Trådløs

Denne mobile mikromotoren/enheten kan brukes hvor som helst takket være de sterke batteriene som er helt uavhengige av nettilkobling i opptil 2 timer.

Med et rotasjonsspekter på 3000 til 30 000 rpm kan den brukes i alle typer bruksområder innen tannbehandling når den brukes med riktig håndstykke eller vinkelstykke.



MODELL Viva Mate G5 Set

27.000 NOK*

32.960 NOK*

iPex II

APEXLOKATOR

- Nøyte måling av rotkanalen ved hjelp av smartlogic technology
- Fungerer under alle forhold, inkludert tørre, våte og blodige kanaler



MODELL iPex II

11.300 NOK*

15.150 NOK*

ULTIMATE XL

BØRSTELØS MIKROMOTOR

- 1 000–50 000 rpm
- Lett, ergonomisk håndstykke
- Enestående, smidig drift
- Patentert støvbeskyttelsesmekanisme
- Automatisk hastighetskontroll
- Autokjøringsfunksjon



LABMOTOR MED EKSTRA HØYT
DREIEMOMENT 8,7 Ncm

Knemodell Fotmodell
Bordmodell Tårnmodell

27.900 NOK*

34.400 NOK*

LABMOTOR MED SMALERE
HÅNDTAK 6,0 Ncm

Knemodell Fotmodell
Bordmodell Tårnmodell

23.400 NOK*

29.000 NOK*

NSK Academy



NSK Academy tilbyr hands-on og teoretiske kurs med bakgrunn i våre produkter og deres applikasjoner. Alle forelesere har lang erfaring med våre produkter samt arbeider klinisk. For oss i NSK er det ikke bare viktig å tilby høykvalitetsprodukter, men også utdanning og support. Om du ønsker å arrangere et skreddersydd kurs, er du alltid velkommen til å kontakte oss.



Ta din kompetanse til neste nivå –
skann for å se våre kurs innen tannhelse

<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/kurser>



Service

Riktig service. Lengre levetid.

NSK Nordic tilbyr en kvalitetssikret service som bygger videre på produktets hele livssyklus og funksjon.

Reparasjoner utføres av erfarne serviceteknikere som utelukkende benytter originale deler. Målet vårt er å sikre at alle tannklinikker får nytte av instrumentenes effektivitet, levetid og presisjon.

Dersom du har behov for service eller teknisk support, vennligst kontakt din nærmeste forhandler.

Våre partnere er godt opplært og står klare til å hjelpe deg med vedlikehold, service og spørsmål knyttet til produktene.

Email: service@nsk-nordic.com



VI TILBYR LOKAL SERVICE OG SUPPORT!

KONTAKT

SALG OG SUPPORT



COUNTRY MANAGER

Mirnes Dinarevic

Tlf: 92 21 40 63

Email: mirnes.dinarevic@nsk-nordic.com



FAGANSVARLIG NORDEN

Linda Kjølstadmyr

Tlf: 92 99 37 99

Email: linda.kjolstadmyr@nsk-nordic.com

Ønsker du et skreddersydd tilbud, så er det bare å kontakte en av våre representanter.

Ved kjøp av NSK produkter fra våre offisielle distributører har vi særdeles gode servicemuligheter ved vårt servicesenter. Samtlige priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Våre tilbud gjelder ikke i kombinasjon med avtalepriser eller andre rabatter. Kampanjen gjelder til og med 30. juni 2026. Med reservasjon for eventuelle feil/trykkfeil eller forandringer.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FØLG OSS PÅ:



Abonner på vårt nyhetsbrev!



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope